



WXF001

Permutateur gallery 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7011
Finition Mat
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé
Sans vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 45 x 45 mm
Profondeur de montage 40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs IK IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies

Textes

Éclairage Pour éclairage avec module à LED
Type de commutation Permutateur

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui