




WXF001

Permutateur gallery 2 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme
----------------------------	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé Sans vis
-----------------	--------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	2 voies
-----------------	---------

Textes

Éclairage	Pour éclairage avec module à LED
Type de commutation	Permutateur

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui