




WXF001

gallery Łącznik klawiszowy krzyżowy mechanizm 2M 10AX

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płyta środkowa
------------------------	----------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click Bezśrubowe
----------------	-------------------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	45 x 45 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Odporność na uderzenie IK	IK05

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2-kierunkowy
--------------	--------------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do podświetlenia przy użyciu modułu diodowego LED
Rodzaj łącznika	Łącznik krzyżowy

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak