




WXF001

Križni prekidač, 2M, gallery

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Srednja ploča
-----------------------	---------------

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža Bezvičano
---------------	------------------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	45 x 45 mm
Ugrađena dubina	40 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	40 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Veza

Vrsta kontakata	2-smjerno
-----------------	-----------

Tekst

Rasvjeta	Za osvjetljenje sa LED modulom
Promjena načina rada	Križni prekidač

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da