



WXF001

Intermediate switch gallery 2 modules

Technické vlastnosti

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřeny

Identifikace

Montážní uspořádání	Střední deska
---------------------	---------------

Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění Bezšroubový
--------------	-------------------------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	45 x 45 mm
Vestavěná hloubka	40 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP21
Mechanická odolnost IK	IK05

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	2cestný
--------------	---------

Texty

Osvětlení	Pro osvětlení modulem LED
Způsob zapojení	Křížový přepínač

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano