




WXF001

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10AX 1&2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Μεσαίο πλακίδιο
------------------------	-----------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση Χωρίς βίδες
-----------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
-----------------	---

Διαστάσεις

Διαστάσεις	45 x 45 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	2-κατευθύνσεων
--------------	----------------

Κείμενο

Φωτισμός	Για φωτισμό με μονάδα LED
Λειτουργία διακόπτη	Ενδιάμεσος διακόπτης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι