



WXF001

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ 10ΑΧ 1&2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Μεσαίο πλακίδιο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
Χωρίς βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 45 x 45 mm

Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων

Κείμενο

Φωτισμός Για φωτισμό με μονάδα LED

Λειτουργία διακόπτη Ενδιάμεσος διακόπτης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι