



DAP456509016

colonnette hauteur 650 mm blanc

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	1900 - 1900 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

**Equipement**

Réglable	Non
Portatifs	Non

**Câble**

Position d'entrée du câble	Dessous
----------------------------	---------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Pure
Code RAL	9016

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

