



20446089



Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, blanc pol. vel.

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

#### Réglages

Température de consigne confort

10 - 40 °C

#### Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

42 mm

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V AC

#### Tension

Tension nominale

230 - 230 V

#### Courant électrique

Courant de commutation max.

10 A

#### Matières

Couleur

Blanc polaire

#### Puissance

Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1,20 W

#### Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique

IV (2%)

#### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui