



20446089



## Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 10 - 40 °C

#### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 42 mm

#### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

#### Napětí

Jmenovité napětí 230 - 230 V

#### Elektrický proud

Max. spínací proud 10 A

#### Materiál

Barva Polární bílá

#### Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby) 1,20 W

#### Podmínky použití

Třída energetické účinnosti IV (2%)

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano