



20446089



Elektronisk Rums- och golvvärmermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Vit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	10 - 40 °C
----------------------------	------------

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Elektrisk ström

Max. omkopplingsström	10 A
-----------------------	------

Material

Färg	Vit
------	-----

Ström

Strömförbrukning i standby (solstandby)	1,20 W
---	--------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	IV (2%)
--------------------------	---------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja