



20446086



Thermos., contact normalement ouvert, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, anthr. vel., laqué

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Réglages

Température de consigne confort

10 - 40 °C

Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

42 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V AC

Tension

Tension nominale

230 - 230 V

Courant électrique

Courant de commutation max.

10 A

Matières

Couleur

Anthracite

Puissance

Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1,20 W

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique

IV (2%)

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui