



20446086



Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

#### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort

10 - 40 °C

#### Serie

Altezza

71 mm

Larghezza

71 mm

Profondità

42 mm

#### Alimentazione

Tensione di rete

230 V AC

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale

230 - 230 V

#### Corrente

Max. corrente di commutazione

10 A

#### Materiali

Colore

Antracite

#### Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by

1,20 W

#### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica

IV (2%)

#### Sostenibilità

Senza alogeni

Si

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si