



20446084



Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, Q.1/Q.3, aluminij pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

##### Postavke

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Zadana vrijednost komfor moda | 10 - 40 °C |
|-------------------------------|------------|

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 42 mm |

##### Napajanje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Napon napajanja | 230 V AC |
|-----------------|----------|

##### Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

##### Električna struja

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Maks. struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
|-----------------------------------|------|

##### Materijali

|      |          |
|------|----------|
| Boja | Aluminij |
|------|----------|

##### Snaga

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) | 1,20 W |
|----------------------------------------------------|--------|

##### Uvjeti korištenja

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Klasa energetske učinkovitosti | IV (2%) |
|--------------------------------|---------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |