



20446084



Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 10 - 40 °C

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 42 mm

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (solstandby) 1,20 W

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση IV (2%)

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι