




260209



Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de port USB	A

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible miniature	No
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat

Puissance

Puissance de sortie	15 W
Puissance absorbée (veille)	0,15 W

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,20 A
Courant de sortie	3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui