



260209



**Presa di ricarica USB doppia 230V 3A bianco polare, supporto angolare**

**Caratteristiche tecniche**

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di connettore/spina USB	A

**Serie**

Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	34 mm

**Equipaggiamento**

Numero di uscite	2
------------------	---

**Accessori**

Con campo per l'etichetta	No
Con fusibile miniaturizzato	No

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco

**Potenza**

Potenza d'uscita	15 W
Potenza assorbita in stand-by	0,15 W

**Condizioni di impiego**

Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione d'uscita	5 - 5 V

**Corrente**

Corrente nominale	0,20 A
Corrente d'uscita	3000 mA

**Testo**

Connettori a jack	Con 2 prese USB tipo A
Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si