



260209



Presa di ricarica USB doppia 230V 3A bianco polare, supporto angolare

Caratteristiche tecniche

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di connettore/spina USB	A

Serie

Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	34 mm

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
Con fusibile miniaturizzato	No

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco

Potenza

Potenza d'uscita	15 W
Potenza assorbita in stand-by	0,15 W

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	230 - 230 V
Tensione d'uscita	5 - 5 V

Corrente

Corrente nominale	0,20 A
Corrente d'uscita	3000 mA

Testo

Connettori a jack	Con 2 prese USB tipo A
Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si