



260209



### Технічні характеристики

#### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Роз'єм/штекер типу USB	A

#### Розміри

Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	34 mm

#### Обладнання

Кількість виходів	2
-------------------	---

#### Аксесуари

З мініатюрним запобіжником	Ні
Має поле для маркування	Ні

#### Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий

#### Потужність

Вихідна потужність	15 W
Споживання енергії (режим очікування)	0,15 W

#### Напруга

Вхідна напруга	230 - 230 V
Вихідна напруга	5 - 5 V

#### Електричний струм

Номінальний струм	0,20 A
Вихідний струм	3000 mA

#### Тексти

Роз'єми гнізда	3 2 роз'ємами USB type A
Запобіжник	Захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
Тип з'єднання	3 гвинтовими клеммами
Захист	Без посиленого захисту контакту

#### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так