



LFF6009037035

LF, buitenhoek voor goot 60x90 mm, lichtgrijs

#### Technische karakteristieken

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 60 mm |
| Breedte | 90 mm |

##### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

##### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 83 - 97 |
|------------|---------|

##### Materiaal

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal              | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                  | Lichtgrijs                            |
| RAL-kleur              | 7035                                  |

##### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

##### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

##### Uitrusting

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

##### Geschikt voor

|           |  |
|-----------|--|
| LFH 60x90 |  |
|-----------|--|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

