




47501606

## WCD RA met tekstv. steek, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hoogte          | 71 mm |
| Breedte         | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1     |
| Inbouwdiepte    | 32 mm |

#### Aansluiting

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |    |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Teksten

|        |               |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
| Deur   | Centraalplaat |

---

**Teksten**

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                    |
| Tekst         | Met tekstveld                       |

---

**Geschikt voor**

Serie berker S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |