



LNH0010M

Nožasti osigurač NH000 10A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja gG

Osigurač

Veličina osigurača NH000

Karakteristike osigurača gG

Napon

Vrsta napajanja AC

Nazivni radni napon U_e 500 - 500 V

Nazivni napon pri AC 50 Hz 500 - 500 V

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Uvjeti korištenja

Izolirano Ne

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I_{cn} AC prema IEC 60898-1 120 kA

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N 1,10 W

Dimenzije

Visina 79 mm

Širina 21 mm

Dubina 51 mm

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da