



HCF990H

Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 3P, 1600A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1600 A
----------------------------	--------

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	3x 240 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	3x 240 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Disparo

Tiempo de respuesta al disparar	10 ms
---------------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Equipo

Accionamiento motorizado opcional	Sí
-----------------------------------	----

Funciones

Unidad de disparo	Interruptor
-------------------	-------------

Potencia

Potencia disipada por polo en In	56,30 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	168,90 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	1053000 W

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------