



EU101

**Controlerelais 1 fase, spanning (geschikt voor airconditioning), variabel**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	60 mm

**Voeding**

Voedingsspanning	3N, 400/230 V
------------------	---------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

**Vermogen**

Vermogen	5 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	4 W

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale bedrijfsstroom AC1	8 A
-----------------------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Instellingen**

Vertragingstijd uitschakelen	200 s
------------------------------	-------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja