



EU101

Controlerelais 1 fase, spanning (geschikt voor airconditioning), variabel

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	60 mm

Voeding

Voedingsspanning	3N, 400/230 V
------------------	---------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Vermogen

Vermogen	5 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	4 W

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom AC1	8 A
-----------------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen	200 s
------------------------------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja