



EU101

**Sp kontrollrelä 1-fas inställ**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

Antal moduler	2
---------------	---

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-20 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

**Anslutning**

Area flexibel ledare	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Dimensioner**

Höjd	85 mm
Bredd	35 mm
Djup	60 mm

**Strömförsörjning**

Driftspänning	3N, 400/230 V
---------------	---------------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

**Ström**

Ström	5 VA
Total effektförlust vid nominell märkström	4 W

**Anslutning**

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

**Elektrisk ström**

Acceptabel märkdriftström vid AC1	8 A
-----------------------------------	-----

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

**Inställningar**

Tidsfördröjning urkoppling	200 s
----------------------------	-------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja