



HXA011H

Bobina di minima tensione 24V DC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, x/P630

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	0,56 VA
--------------------------------	---------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	0 - 0 V
------------------------	---------

Tensione di comando DC	24 - 24 V
------------------------	-----------

Funzioni

Ritardato	No
-----------	----