



HXA011H

Bob. mín. tensão 24V DC x160/P630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	0,56 VA
-------------------	---------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Tensão

Tensão de comando AC	0 - 0 V
----------------------	---------

Tensão de comando DC	24 - 24 V
----------------------	-----------

Funções

Atrasado	Não
----------	-----