



HXA011H

Розчіплювач мінімальної напруги x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	0,56 VA
-------------------------------------	---------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Напруга

Командна напруга AC	0 - 0 V
Командна напруга DC	24 - 24 V