



16617109

Wip voor mondstaafgeleiding, berker K.1/K.5, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Wip met mondstaafgeleiding
-------------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	54,90 mm
Breedte	55,70 mm
Diepte	22 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker K.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja