



38112189



Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit

Technische karakteristieken

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Serie berker R.classic
