



38112189



## R.classic - comutador estores, branco

### Características técnicas

#### Materiais

|            |        |
|------------|--------|
| Cor        | Branco |
| Código RAL | 9010   |

#### Controlos e indicadores

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas | Interruptor de 1 polos |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|

#### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Acabamento | Brilhante         |
| Material   | Metal<br>Plástico |

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Corrente elétrica

|                |                        |
|----------------|------------------------|
|                | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Poder de corte | 10 A                   |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Texto

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Modo de comutação | Com posição neutra        |
| Tipo de ligação   | Com terminais de parafuso |

#### Adequado para

|                 |
|-----------------|
| Serie R.classic |
|-----------------|