



GD218S

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	2
Počet řad v rozvaděči	2
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	36
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	375 mm
Šířka	355 mm
Hloubka	103 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	18
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku