



6130773512

x invertitore con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 Bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Con montaggio ad artiglio No

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 70 x 70 mm

Profondità di installazione 12 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK05

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Tipo di commutazione Intermedio