



6130773512

Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima
Sa montažom putem krala Ne

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70 x 70 mm
Ugrađena dubina 12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55
Otpornost na udarce IK IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Promjena načina rada Križni