



6130773512

Prekidač, križni, jezgro sa tipkom, W.1, polarna bijela mat, plastika

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Polarna bijela
Obrada površine	Mat

Povezivost

Sa montažom putem krala	Ne
-------------------------	----

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	70 x 70 mm
Ugrađena dubina	12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------