



6130773512

Vypínač řazení 7, přístroj, IP 55, Berker W.1, bílá, mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž  
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Polární bílá  
Kód RAL 9010  
Povrchová úprava Matná  
Materiál Termoplast  
Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění pomocí třmenů Ne

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 70 x 70 mm  
Vestavěná hloubka 12 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55  
Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování  
Typ připojení S bezšroubovými svorkami  
Způsob zapojení Křížový přepínač (7)

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano  
V souladu s nařízením REACH Ano  
V souladu se směrnicí RoHS Ano