




75161093



IP20

B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Ne

Dimenzije

Visina 88,50 mm

Širina 88,50 mm

Dubina 16,65 mm

Oprema

Broj akterskih tačaka 2

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Materijal Metal
Nehrđajući čelik

Obrada površine Mat

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Ne

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da