



11963502



W.1 Gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, kompletne, IP55, biały

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm ²

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	65 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Z polem opisowym
Montaż	Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak