



16221909

Touche avec inscription « 0 », S.1/B.3/B.7, blanc polaire mat

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|---------------|
| Type d'organe de commande | Touche simple |
|---------------------------|---------------|

Matières

| | |
|------------------------|-----------------|
| Couleur | Blanc polaire |
| Code RAL | 9010 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité |

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 54,90 mm |
| Largeur | 55,70 mm |
| Profondeur | 22 mm |

Connectivité

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage |
|-----------------|----------------------|

Equipement

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
|---------------------------------------|-----|

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

Textes

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Impression | Avec inscription "0" |
| Mode d'installation | Fixation de borne |
| Interrupteurs / Poussoirs à bascule | Pour bouton-poussoir multipôles |

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |