



LFF4009009016

Goulotte Liféa 40X90 avec éclisses/2 agrafes blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	2650 - 2650 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	14
---	----

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui