



LFF4009009016

ΤΕΗΑΛΙΤ LFF ΚΑΝΑΛΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 90x40mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	90 mm
Μήκος	2000 mm
Εσωτερική διατομή	2650 - 2650 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	14
---	----

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Προεξοπλισμένο με συζεύκτες
--------------------	-----------------------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατιμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεδεμένων κατατιμήσεων	1
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Ναι
Με προστατευτικό φιλμ	Ναι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι