



11963512

Utičnica za zvučnik, stereo, sa poklopcem sa poljem za natpis, NŽ, W.1,p.bij mat

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm ²

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	65 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
Označavanje	Sa 2 polja za označavanje

Pogodno za

Berker W.1	
------------	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da