




HBA127H

Diffblok x160 3P 300mA 125A

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	300 mA

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stroomhoudspanning U _{imp}	6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5 - 95,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	2,5 - 70,0 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----