



HBA127H

### Blocco differenziale h3 x160 3P 125A I<sub>dn</sub> fisso

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	125 A
Sensibilità I <sub>Δn</sub>	300 mA

##### Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

##### Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	6000 V

##### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----