



HBA127H

**Blocco differenziale h3 x160 3P 125A Idn fisso**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	300 mA

**Architettura**

Numero di poli	3
----------------	---

**Protezione**

Tipo di corrente residua	A HI
--------------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale $Ui$	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso $Ui_{imp}$	6000 V

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----