



HBA127H

**ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΣΕΙΡΑΣ X160 3P, 125A, 300MA**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	125 A
Όνομαστικό ρεύμα διαρροής I <sub>dn</sub>	300 mA

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

**Ασφάλεια**

Τύπος διαφορικής προστασίας	A HI
-----------------------------	------

**Τάση**

Όνομαστική τάση μόνωσης U <sub>i</sub>	500 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U <sub>imp</sub>	6000 V

**Σύνδεση**

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	2,5 - 95,0 mm <sup>2</sup>
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	2,5 - 70,0 mm <sup>2</sup>

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----