



260219



#### Toma USB 230V, R.Classic, blanco polar, brillo

##### Características técnicas

###### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo conector/enchufe USB	AA

###### Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	34 mm

###### Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

###### Accesorios

Con microfusión	No
Tiene campo de etiquetado	No

###### Materiales

Colour	Blanco polar
Acabado de la superficie	Mate

###### Potencia

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

###### Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

###### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

###### Texto

Conectores enchufable/terminales	Con 2 tomas USB tipo A
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)

###### Tipo de conexión

	Con bornes roscados
--	---------------------

###### Protección

	Sin protección adicional de contactos
--	---------------------------------------

###### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí