



47843512



Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizontalna, NŽ, W.1, p.bijela mat

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 76 mm

Širina 147 mm

Dubina 63 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima
Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 2

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjetom	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Poklopac	Kompletno kućište
Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da