



47843512



## Technické vlastnosti

### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 147 mm

Hloubka 63 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

### Připojení

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytka

### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

### Příslušenství

Popisové pole Ne

### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

### Kapacita

Počet modulů 2

### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

**Texty**

|               |                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kryt          | Kompletní pouzdro                                                                                                                                          |
| Zapojení      | Zkompleťované vydrátované přístroje                                                                                                                        |
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku                                                                                                              |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                                                                                                                                   |
| Svorka        | S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení<br>Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře |

---

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |